

Produkte

## Wartung und Pflege

Refraktometer

Überwachung nach TRGS 611

Elektronischer pH-Meter

Teststäbchen (Nitrit, Nitrat, pH-Wert, DipSlide)

Zubehör

Hautpflege

Pumpen

[www.bellersheim.de](http://www.bellersheim.de)

### Handrefraktometer Modell RHB-32 ATC

zur Messung von

- Wasseranteil von Bohremulsionen, Kuehlschmierstoffen, Schneidölen
- Zuckeranteil in Säften, Fruechten, Limonaden (z.B. coca-cola)
- mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)!


#### Produktbeschreibung

- 1 Skala: 0 bis 32% Brix
- Auflösung: 0.2%Brix
- Scharfe Trennlinie (blau-weiß)
- gute Ablesbarkeit
- einstellbares Okular zur Schärfeeinstellung
- Automatische Temperaturkompensation zwischen 10°C und 30°C (ATC)

#### Verpackung und Lieferumfang

Der RHB-32 ATC-Handrefraktometer wird in einer blauen Hartschalenboxen mit Schaumstoffpolsterung verpackt geliefert.

Als Zubehör ist dem Refraktometer ein Kalibrierschraubendreher und eine Pipette beige packt.





### Handrefraktometer Modell RHB-18 ATC

zur Messung von

- Flüssigkeitsanalyse bei Fetten, Schmierstoffen, etc



#### Produktbeschreibung

- 1 Skala: 0 bis 18% Brix
- Scharfe Trennlinie (blau-weiß)
- gute Ablesbarkeit
- einstellbares Okular zur Schärfereinstellung

#### Verpackung und Lieferumfang

Der RHB-18 ATC Handrefraktometer wird in einer blauen Hartschalenboxen mit Schaumstoffpolsterung verpackt geliefert.

Als Zubehör ist dem Refraktometer ein Kalibrierschraubendreher und eine Pipette beige packt.



(Abb. ähnlich)

### pH-Meter pH-Messgerät PH-033

Robuste und wasserdichte (IP67) Messsticks für alle wichtigen Messgrößen von Flüssigkeiten. Die Geräte verfügen über eine hohe Genauigkeit und sind mit wechselbaren Messsonden ausgestattet. Neben der numerischen Anzeige des Messwertes verfügen die Geräte über eine Speicherfunktion für Messwerte. Flache wechselbare Elektrode zum einfachen reinigen.

- Hold-Funktion (1 Wert speichern)
- Wechselanzeige für pH-Elektrode

#### Technische Daten:

- Messbereich 0 bis 14 pH
- Auflösung 0,01 pH
- Genauigkeit  $\pm 0,1$  pH
- Arbeitstemperatur 0 bis max.  $+50$  °C
- Spannungsversorgung 4 x AG-13 Knopfzellen Batterien
- Abmessungen: 188 x 35 x 35 mm · Gewicht 98 g.
- Lieferumfang: pH-033 · 4 Batterien (Typ AG-13) · Schutzkappe · Plastikdose · Kalibrierstift · Bedienungsanleitung.



### Überwachung nach TRGS 611

<b>Teststäbchen Nitrat-Nitrit</b> (Dose = 100 Stäbchen)	Stück
<b>Teststäbchen Nitrit</b> (Dose = 100 Stäbchen)	Stück
<b>pH-Indikatorstäbchen</b> 4,5 – 10,0 nicht blutend (Pack = 100 Stäbchen)	Stück
<b>Keimindikator</b> zum Test auf Gesamtkeimzahl (Pack = 20 Stück)	Stück

### Zubehör

<b>Becherglas</b> 400 ml	Stück
<b>Tropfpipette</b> 80x7 mm + Pipettensauger/Latex Qualität NR transparent	Stück

### Hautpflege

#### SCHUTZ



- Stoko Protect + 100 ml
- Stoko Protect + 500 ml
- Stoko Protect + 1000 ml



#### PFLEGE



- Stokolan parf. 100 ml
- Stokolan parf. 1000 ml



#### REINIGUNG



- Solopol 250 ml
- Solopol 2000 ml
- Solopol 2 x 5000 ml



Wandhalter für 5000 ml

Spendersysteme für 1000 ml und 2000 ml Flaschen auf Anfrage.

### Spenderstation

#### STOKO VARIO® TRI

Spenderstation für drei 1.000-ml- oder 2.000-ml-Softflaschen

- Spenderstationen zur Aufnahme von drei 1.000-ml- oder 2.000-ml-Softflaschen
- Gehäuse aus Stahlblech, galvanisiert, verzinkt und beschichtet.
- Abmessungen: 332 x 414 x 140 mm (H x B x T)



#### STOKO VARIO ® TRI

### Handpumpen zur Fassentleerung

für Diesel, RME, Kraftstoffe (Gefahrklasse A1-III), Heizöl, dünnflüssige Mineralöle, Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköl, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt).

#### **HORN OK 9B**

Faßgewinde: G2"

Förderleistung: ca. 0,25 l/Hub

Saugrohr/Tauchtiefe: Saugrohr 840 mm

Wirkprinzip: einfachwirkend



#### **HORN OK 10C**

Faßgewinde: M 64 x 4 + G2"

Förderleistung: ca. 0,25 l/Hub

Saugrohr/Tauchtiefe: Saugrohr 840 mm

Wirkprinzip: einfachwirkend





Weitere Produkte auf Anfrage

Alle Preise auf Anfrage.

Bestellung unter:

**haiger@bellersheim.de**

**schmierstoffe@bellersheim.de**

Neitersen 02681-802 - 300

Haiger 02773-91699 - 300

[www.bellersheim.de](http://www.bellersheim.de)